

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils ESD complète avec tiroirs 50 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/6A****Données de commande**

N° commande	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Avec câble de mise à la terre ESD.**

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

**Description technique**

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
------------------------------	--------

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	36
Profondeur	700 mm
Largeur	1000 mm
Surface utile de tiroir en G	36×24
Hauteur utile	800 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Hauteur	900 mm
Poids	151 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	36×24G
Type de produit	armoire à outils

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils ESD pour tiroirs Hauteur 900 mm	972470 900
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	972473 150
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	972473 200
Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	972473 75