

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Taille de queue	20 mm
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 2020K09
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Longueur de tête L ₁	20 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 12
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 12	269005 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500