



## Jeu de forets-marteaux en carbure "MX4", Nombre de forets: 5



### Données de commande

N° commande	789062 5
GTIN	4058546521660
Classe d'article	76G

### Description

#### Exécution:

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:

Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l'acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.

Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.

Dans une cassette en plastique compatible PACKOUT.

#### Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à **4 hélices** pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

#### Contenu:

Forets marteaux 789050: 1 pièce de chaque

Réf. 5; 6 Longueur 115 mm;

Réf. 6; 8; 10 Longueur 165 mm

## Description technique

Nombre de dents Z	5
Emballage	Coffret en plastique
Type d'outils	HM
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	SDS Plus
Type de produit	Forets à béton