

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5×D, Ø DC m7: 40,5mm****Données de commande**

N° commande	234015 40,5
GTIN	4045197697523
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 130511.

**Recommandation(s):**

**Au début du perçage**, réduire l'avance à 70 %.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 20IP (6,3 Nm)
Long. utile L <sub>1</sub>	205 mm
Nombre de dents Z	1

Code ISO plaquette	SOGX 130511
Long. queue L <sub>s</sub>	68 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	40,5
pour Ø pouce	1 19/32 pouce
Limite de réglage maximum V <sub>max</sub>	0,25 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	234 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP

674252 20IP

Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
20IP

239700 20IP

Tournevis dynamométriqueavec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600