



Servante d'atelier avec jeu d'outils d'électricien, 111 pièces pour 6 tiroirs, Type: 1



Données de commande

N° commande	689505 1
GTIN	4067263129509
Classe d'article	66H

Description

Exécution:

Servante d'atelier compacte à 7 tiroirs. Les tiroirs sont équipés d'un **jeu d'outils HOLEX de 111 pièces**, composé des outils suivants: clé, pinces, clés à douilles 3/8 pouce et 1/2 pouce, tournevis, articles complémentaires et outils pour le dénudage, la coupe et le sertissage. Les outils des **5 tiroirs** supérieurs sont présentés dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d'atelier. Les 2 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.

Livraison:

Servante d'atelier avec 7 tiroirs complètement extractibles: 1× 914705 réf. 7

Instruments de mesure et accessoires - 22 pièces: 1× 689506 réf. 1 - Compartiment en mousse rigide

1× 085154 réf. B - Marqueur permanent Dura-Ink® 15

1× 096845 réf. CLEAR - Lunettes de protection confort

1× 410200 réf. 150 - Pied à coulisse, vernier 1/20

1× 452600 réf. 150x100 - Equerre à chapeau, précision 2

1× 458800 réf. HM - Pointe à tracer droite en carbure

1× 461805 réf. 300 - Réglet en acier souple, étroit, inoxydable, dépoli avec graduation au dos

1× 462014 réf. 3 - Mètre-ruban mm/pouce

1× 466200 réf. 2 - Mètre pliant en plastique

1× 467475 réf. 250 - Niveau à bulle pour armoires électriques avec aimant

1× 844525 réf. 1F - Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable

1× 845010 réf. 10 - Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience"

1× 845039 réf. 160 - Cutter universel avec manche en zinc moulé pour lames de 18 mm
 Jeu de clés - 22 pièces: 1× 689506 réf. 2 - Compartiment en mousse rigide
 1× 613333 réf. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 - Clé plate simple, 100% isolée
 1× 614833 réf. 10; 11; 13; 14; 19; 24 - Clé polygonale simple, 100% isolée
 1× 618203 réf. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 - Clé polygonale simple, 100% isolée
 1× 814006 réf. 200 - Clé à molette, isolation VDE
 Assortiment de douilles 3/8 et 1/2 pouce - 35 pièces: 1× 689506 réf. 3 - Compartiment en mousse rigide
 1× 637681 réf. 3/8 - Cliquet réversible, 3/8 pouce, avec éjecteur, 100% isolé
 1× 637683 réf. 3/8 - Poignée transversale, 3/8 pouce, 100% isolée
 1× 637685 réf. 125 - Rallonge, 3/8 pouce, 100% isolée
 1× 637687 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 - Douille 6 pans, 3/8 pouce, 100% isolée
 1× 637689 réf. 5; 6; 8 - Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, 100% isolée
 1× 643801 réf. 1/2 - Cliquet réversible, 1/2 pouce, 100% isolé
 1× 643803 réf. 1/2 - Poignée transversale, 1/2 pouce, 100% isolée
 1× 643805 réf. 125 - Rallonge, 1/2 pouce, 100% isolée
 1× 643807 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 - Douille 6 pans, 1/2 pouce, 100% isolée
 1× 643809 réf. 5; 6; 8; 10 - Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, 100%, isolée
 Jeu de tournevis - 21 pièces: 1× 689506 réf. 4 - Compartiment en mousse rigide
 1× 625780 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 - Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé
 1× 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 - Tournevis d'électricien pour vis à fente, 100% isolé
 1× 665050 réf. 3 - Testeur de phase unipolaire
 1× 668631 réf. 0; 1; 2; 3; 4 - Tournevis d'électricien pour Phillips, 100% isolé
 Articles complémentaires - 2 pièces: 1× 081670 réf. 500 - Levier magnétique flexible
 1× 473320 réf. 9917 - Multimètre
 1× WM0002 réf. E - Jeu de cartes patissou

Remarque(s):

L'outil est livré non monté. L'expédition de la servante d'atelier garnie 689505 réf. 1 n'est possible qu'au sein de l'UE.

Description technique

Nombre de tiroirs	6
Type de produit	servante d'atelier

Accessoires

Lampes de poche à LED avec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
--	--------------

Levier magnétique flexible Force de traction de l'aimant 500 g	081670 500
Marqueur permanent Dura-Ink® 15 Couleur d'écriture B	085154 B
Lunettes de protection confort Teinte des verres CLEAR	096845 CLEAR
Pied à coulisseVernier 1/20 Plage de mesure 150 mm	410200 150
Pointe à tracer droite en carbure Type HM	458800 HM
Réglet souple, étroit, inoxydableDépoli avec graduation au dos Longueur totale 300 mm	461805 300
Mètre-ruban, lecture en mm/pouces Longueur ruban 3 m	462014 3
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Niveau à bulle pour armoires électriquesavec aimant Longueur 250 mm	467475 250
Multimètre Type d'appareil 9917	473320 9917
Clés plates simples100% isolé Ouverture 10 mm	613333 10
Clés plates simples100% isolé Ouverture 11 mm	613333 11
Clés plates simples100% isolé Ouverture 13 mm	613333 13
Clés plates simples100% isolé Ouverture 14 mm	613333 14
Clés plates simples100% isolé Ouverture 17 mm	613333 17
Clés plates simples100% isolé Ouverture 19 mm	613333 19
Clés plates simples100% isolé Ouverture 24 mm	613333 24
Clés plates simples100% isolé Ouverture 8 mm	613333 8
Clé polygonale simple à cliquet100% isolé Ouverture 10 mm	614833 10
Clé polygonale simple à cliquet100% isolé Ouverture 11 mm	614833 11
Clé polygonale simple à cliquet100% isolé Ouverture 13 mm	614833 13
Clé polygonale simple à cliquet100% isolé Ouverture 14 mm	614833 14
Clé polygonale simple à cliquet100% isolé Ouverture 19 mm	614833 19
	614833 24

Clé polygonale simple à cliquet 100% isolé Ouverture 24 mm

Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 10 mm	618203 10
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 13 mm	618203 13
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 14 mm	618203 14
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 17 mm	618203 17
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 19 mm	618203 19
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 24 mm	618203 24
Clés polygonales simples 100% isolé Ouverture 8 mm	618203 8
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX10	625780 TX10
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX15	625780 TX15
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX20	625780 TX20
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX25	625780 TX25
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX30	625780 TX30
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX8	625780 TX8
Tournevis d'électricien pour Torx®, 100% isolé Profil Torx® TX9	625780 TX9
Cliquet réversible, 3/8 pouce, avec éjecteur 100% isolé Type 3/8	637681 3/8
Poignée transversale, 3/8 pouce 100% isolé Type 3/8	637683 3/8
Rallonge, 3/8" 100% isolé Longueur totale 125 mm	637685 125
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé Ouverture 10 mm	637687 10
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé Ouverture 11 mm	637687 11
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé Ouverture 12 mm	637687 12
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé Ouverture 13 mm	637687 13
Douille 6 pans, 3/8 pouce 100% isolé Ouverture 14 mm	637687 14

Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 15 mm	637687 15
Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 16 mm	637687 16
Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 17 mm	637687 17
Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 18 mm	637687 18
Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 19 mm	637687 19
Douille 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Ouverture 8 mm	637687 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Hexagonal 5 mm	637689 5
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Hexagonal 6 mm	637689 6
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce100% isolé Hexagonal 8 mm	637689 8
Cliquet réversible, 1/2"100% isolé Type 1/2	643801 1/2
Poignée transversale, 1/2 pouce100% isolé Type 1/2	643803 1/2
Rallonge, 1/2"100% isolé Longueur totale 125 mm	643805 125
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 10 mm	643807 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 11 mm	643807 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 12 mm	643807 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 13 mm	643807 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 14 mm	643807 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 16 mm	643807 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 17 mm	643807 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 18 mm	643807 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 19 mm	643807 19
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 22 mm	643807 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Ouverture 24 mm	643807 24
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Hexagonal 10 mm	643809 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce100% isolé Hexagonal 5 mm	643809 5
	643809 6

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolé Hexagonal 6 mm

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce 100% isolé Hexagonal 8 mm

643809 8

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 10 mm

663301 10

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 2,5 mm

663301 2,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 3 mm

663301 3

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 3,5 mm

663301 3,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 4 mm

663301 4

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 5,5 mm

663301 5,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 6,5 mm

663301 6,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 8 mm

663301 8

Testeur de phase unipolaire Largeur de lame 3 mm

665050 3

Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 0

668631 0

Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 1

668631 1

Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 2

668631 2

Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 3

668631 3

Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 4

668631 4

Jeu de 4 pinces Isolation VDE Nombre de pinces 4

700121 4

Pince multiprise Gaines VDE Longueur totale 250 mm

705746 250

Pince à dénuder de précision, réglage progressif Pour Ø conducteur 016-08 mm

728501 016-08

Pince a sertir pour embouts de cables Pour section de conducteur 10 mm ²	729456 10
Petit coupe-câbles Longueur totale 160 mm	730100 160
Ciseaux pour électriciens avec poignée bimatière et coupe-fils Longueur totale 140 mm	768802 140
Clé à molette isolation VDE Longueur totale 200 mm	814006 200
Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable Type 1F	844525 1F
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 10	845010 10
Cutter universel avec manche en zinc moulé 18 mm Longueur totale 160 mm	845039 160
Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles Nombre de tiroirs 7	914705 7