



Tête micrométrique M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 29mm



Données de commande

N° commande	238370 29
GTIN	4047109074620
Classe d'article	24I

Description

Exécution:

- Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
- Système modulaire.
- Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
- Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
- Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
- Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
- Pas d'approche minimum dans la plage des μm , au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 – 0,6 mm au \varnothing , en fonction de la plage de tournage.
- Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au \varnothing .
- Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d'autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.

Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Course de réglage d'approche S	5 mm
Ø queue ABS® D _s	25
Réglage fin au \varnothing	0,4 mm
Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	26 mm
Porte-plaquettes	238355 29

Vitesse de rotation max.	40000 min ⁻¹
Ø min. D _{min}	29
Long. utile L ₁	39,9 mm
Ø plage de broche	29 - 39 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Sortie en biais
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers
l'avant Pour M03 Taille 29

238355 29