



Insert de finition KOMET® M302, Type: 10



Données de commande

N° commande	238310 10
GTIN	4047109082359
Classe d'article	24J

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M et 268878 BK8425.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239653 6IP
Code ISO plaquette	TO.X 06T1..
Pour tête micrométrique 238301	29,5 et 35,5
Course de réglage d'approche S	3,5 mm
Ø ext. D ₁	10 mm
Long. utile L ₁	28,5 mm
Type de produit	Broche

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP

674252 6IP

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP

239653 6IP

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50