

Garant GRIDLINE

## Tablettes, Hauteur frontale: 25mm



### Données de commande

N° commande	935110 25
GTIN	4067263125761
Classe d'article	9GK

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Tablette standard à accrocher. **Charge admissible 150 kg.**

#### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

### Description technique

Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Hauteur frontale	25 mm
Exécution tablette	Tablette fixe
Exécution tablette	Tablette droite
Epaisseur du matériau	1,2 mm

## Fiche technique

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	703 mm
Profondeur	575 mm
Largeur en G	26
Profondeur en G	20
Type de produit	Tablette