

Garant GRIDLINE

**Plateau coulissant 75 kg, 36×20G, Hauteur montage: 75mm****Données de commande**

N° commande	930764 75
GTIN	4067263125747
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes.

**Livraison:**

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

**Description technique**

Poids	13,85 kg
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Hauteur montage	75 mm
Domaine d'utilisation	armoires à outils
Largeur utile en G	36
Surface utile de tiroir en G	36×20
Profondeur utile en G	20
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	36×20G
Largeur utile	900 mm
Profondeur utile	500 mm
Type de produit	Plateau coulissant