


Garant GRIDLINE

Tablettes fendue, Hauteur frontale: 25mm



Données de commande

N° commande	935161 25
GTIN	4067263130048
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Tablette standard à accrocher. **Charge admissible 150 kg.**

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

Description technique

Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	150 kg
Hauteur frontale	25 mm
Exécution tablette	Tablette fixe
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette fendue

Fiche technique

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	1453 mm
Profondeur	675 mm
Largeur en G	56
Profondeur en G	24
Type de produit	Tablette