


Garant GRIDLINE

Tablettes fendue, Hauteur frontale: 100mm**Données de commande**

N° commande	935121 100
GTIN	4067263130017
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec entretoise à la face inférieure. Toujours nécessaire en cas de montage de portes battantes/coulissantes en combinaison avec des tiroirs. Nécessaire, étant donné qu'un espace de 50 mm en dessous et au-dessus est requis comme butée pour l'ensemble portes battantes/coulissantes. **Charge admissible 200 kg.**

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.**
- **Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.**

Description technique

Hauteur frontale	100 mm
Exécution tablette	Tablette fixe
Exécution tablette	Tablette droite
Exécution tablette	Tablette fendue
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg

Epaisseur du matériau	1,2 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur	953 mm
Profondeur	575 mm
Largeur en G	36
Profondeur en G	20
Type de produit	Tablette