

Garant GRIDLINE

**Plateau coulissant 75 kg, 26×24G, Hauteur montage: 75mm****Données de commande**

N° commande	931184 75
GTIN	4067263126027
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Plateau **extensible à 100%**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans découpes pour parois de séparation à fentes.

**Adapté(s) pour:**

Armoire d'outillage 30×28G.

**Livraison:**

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

**Description technique**

Hauteur montage	75 mm
Profondeur utile en G	24
Surface utile de tiroir en G	26×24
Poids	13,8 kg
Domaine d'utilisation	armoire à outils
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Largeur utile en G	26
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×24G
Largeur utile	650 mm
Profondeur utile	600 mm
Type de produit	Plateau coulissant