



## Jeux VDE Kraftform Kompakt, Nombre de pièces: 18



### Données de commande

N° commande	667262 18
GTIN	4013288229991
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche **Kraftform** avec **lames interchangeables (clés universelles incluses) de 154 mm de long, 100% isolées jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN CEI 6000 / VDE 0682-201** et un testeur de tension (jusqu'à 250 V suivant VDE 0680/6) dans une solide trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture.

#### Avantage(s):

Système d'identification d'outils "Take it Easy" avec code couleur en fonction des profils – **pour une identification rapide.**

#### Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Lames pour Phillips: PH1 et PH2

Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2

Lame Phillips/à fente (profil mixte): PH/S1 et PH/S2 (profil mixte)

Lame Pozidriv/à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)

Carré: 8 mm et 1/4 pouce (longueur 89 mm)

Triangulaire: 9 mm (longueur 89 mm)

Queue de pic: (longueur 89 mm)

Testeur de tension 665030: Réf. 3

Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Réf. 1

### Description technique

Nombre de pièces	18
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente
Profil d'entraînement	Clé triangle
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Clé queue de pic
Profil d'entraînement	Clé à douilles 4 pans
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Référence fabricant	KK VDE 18 Universal 1
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Capuchon pivotant	non
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Manche VDE seul Type 1	667411 1
------------------------	----------