



Tête micrométrique KOMET® B301, Ø Dmin: 70mm



Données de commande

N° commande	238301 70
GTIN	4047109005723
Classe d'article	24B

Description

Exécution:

Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.

Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au Ø à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l'arête de coupe.

Utilisation:

Pour l'alésage de Ø29,5 à 121 mm.

Réglage de l'insert de finition à l'état serré pour une précision de travail maximale.

Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Ø queue ABS® D _s	50
Utilisation	238310 40
Ø min. D _{min}	70
Longueur de col L ₁	70 mm
Jeu de vis de serrage	249900 SW6
Ø plage de broche	70 - 83 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal

Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Insert de finition KOMET®M302 Type 40	238310 40
---------------------------------------	-----------