

Rubans adhésifs textiles Résistant aux UV, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 48X20



Données de commande

N° commande	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le ruban TESA® Ultra Power Clear a été conçu pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à sa résistance élevée aux UV et aux chocs thermiques, il peut également être utilisé dans des conditions météorologiques extrêmes et à des températures de -10 °C à +90 °C. Ce ruban de réparation transparent est idéal pour les activités en extérieur, mais s'avère également extrêmement utile pour les réparations (temporaires) à la maison.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Longueur	20 m
Largeur	48 mm
Résistance à la traction	3,5 N/mm
Référence fabricant	4665

résiste à des températures jusqu'à	-10 - 90 °C
Température de stockage	15 - 35 °C
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,9 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Type de ruban adhésif	une face
Couleur	transparent
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Matériau support	Film PE
Finesse de la toile	30 mesh
Extensibilité	27 %
Support présent	non
Epaisseur	0,17 mm
Attribut des noms de produit	transparent
Type de produit	Ruban adhésif