



Insert de finition KOMET® M302, Type: 40



Données de commande

N° commande	238310 40
GTIN	4047109082380
Classe d'article	24J

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 et 268887 K10.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.

Description technique

Code ISO plaquette	TO.X 0902..
Jeu de vis pour plaquettes	239653 8IP7
Pour tête micrométrique 238301	58 et 70
Course de réglage d'approche S	7 mm
Ø ext. D ₁	20 mm
Long. utile L ₁	56 mm
Type de produit	Broche

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP

674252 8IP

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP7

239653 8IP7

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50