



Insert de finition KOMET® M302, Type: 50



Données de commande

N° commande	238310 50
GTIN	4047109082397
Classe d'article	24J

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M et 268888 BK8425.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239653 10IP
Pour tête micrométrique 238301	79 et 93
Code ISO plaquette	TO.X 1403..
Course de réglage d'approche S	8 mm
Ø ext. D ₁	25 mm
Long. utile L ₁	77,5 mm
Type de produit	Broche

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP

239653 10IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm

211750 2,8

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP

674252 10IP