


**Garant****DNGA 150612, KB7205, Applications: HART****Données de commande**

N° commande	255724 HART
GTIN	4045197511515
Classe d'article	21H

**Description****Exécution:**

Nuance de coupe en céramique réfractaire de haute qualité pour une utilisation fiable dans les matériaux durs et difficilement usinables.

**KB 7205** : céramique à base d'oxyde d'aluminium-carbure de titane, revêtue, pour l'usinage de matériaux durs jusqu'à 68 HRC.

Nuance: KB7205

Type d'arête de coupe: 0,2 mm×25°

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

**Description technique**

Type d'arête de coupe	0,2 mm×25°
Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,9 mm

Applications	CARB
Condition de coupe	Continue
Nuance	KB7205
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	DNGA 150612
Nombre de changements/dents	4
Attribut des noms de produit	KB7205
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	250 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	210 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	180 m/min	H
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	250 m/min	K
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		