



Tête micrométrique KOMET® B301, Ø Dmin: 35,5mm



Données de commande

N° commande	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Classe d'article	24B

Description

Exécution:

Avec raccordement ABS® B301 et pour l'installation des inserts de finition M302.

Le plus petit pas d'approche s'élève à 0,002 mm au Ø à l'aide d'un vernier. Arrosage central jusque sur l'arête de coupe.

Utilisation:

Pour l'alésage de Ø29,5 à 121 mm.

Réglage de l'insert de finition à l'état serré pour une précision de travail maximale.

Remarque(s):

Insert de finition adapté 238310 (M302) et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Ø queue ABS® D _s	25
Utilisation	238310 10
Ø min. D _{min}	35,5
Longueur de col L ₁	50 mm
Jeu de vis de serrage	249900 SW3
Ø plage de broche	35,5 - 42 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal

Application de perçage	Sortie en biais
Application de perçage	Pré-perçage en oblique
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Insert de finition KOMET®M302 Type 10	238310 10
---------------------------------------	-----------