



## Batterie bouton Li-Ion rechargeable, Type: AA2000



### Données de commande

N° commande	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Pile lithium Micro AA ANSMANN de haute qualité avec Safety Board pour une sécurité élevée et prise de charge de type C intégrée.

La Safety Board intégrée protège contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges profondes. Chargement aisé de la pile avec un câble de charge de type C disponible dans le commerce. Un PC, un Powerbank ou un bloc d'alimentation USB (5 V), par exemple, peuvent être utilisés comme source d'alimentation électrique. La pile peut également être chargée avec un chargeur au lithium (courant de charge max. 2,6 A). LED de niveau de charge sur le pôle positif. Clignotement en rouge pendant la charge. Lorsque la pile est entièrement chargée, la LED reste allumée en rouge. Courant de décharge continu max. 0,5 A, capacité en énergie 0,74 Wh.

#### Livraison:

4x piles Li-Ion Mignon AA type 2000 + câble de type C 4 en 1.

### Description technique

Capacité de la batterie	1800 mAh
rechargeable	oui
Type de batterie	Mignon, AA

Composition chimique	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	4
Tension de la batterie	1,5 V
Format international	LR6
Type de produit	Batterie