


**Garant****KIT GARANT Master Eco, HB7130-2, Gauche, Taille de queue: 25mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265133 25     |
| GTIN             | 4067263135548 |
| Classe d'article | 29W           |

**Description****Livraison:**

1× porte-outils 260291 et 40× plaquettes 260462 HB7130-2.

**Description technique**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Norme                                | Norme usine                     |
| Norme                                | DIN ISO 5610                    |
| Longueur totale L                    | 100 mm                          |
| Taille de queue                      | 25 mm                           |
| Code ISO porte-outils                | SDJCR/L 2525H11                 |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 32 mm                           |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 30 mm                           |
| Plaquette adaptée                    | DC.. 11T3..                     |
| Type d'utilisation                   | Gauche                          |
| Arrosage interne                     | oui                             |
| Angle d'attaque κ                    | 93 degré                        |
| Utilisation                          | Dressage                        |
| Utilisation                          | Tournage longitudinal extérieur |

Type de produit

Porte-outils à vis