

Garant
KIT GARANT Master Eco, HB7130-2, droite, Taille de queue: 25mm

Données de commande

N° commande	265132 25
GTIN	4067263135524
Classe d'article	29W

Description
Livraison:

1× porte-outils 260290 et 40× plaquettes 260462 HB7130-2.

Description technique

Longueur de tête L ₁	30 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	100 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2525H11
Norme	Norme usine
Norme	DIN ISO 5610
Taille de queue	25 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis