


**WNGA 080408, KBN35M, Type: MET**

**Données de commande**

N° commande	255691 MET
GTIN	4960664544912
Classe d'article	25H

**Description**
**Exécution:**

Plaquettes CBN avec revêtement **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.

Nuance: KBN35M

Type d'arête de coupe: MET

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 180 m/min

**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe	MET
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 180 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/tr

Nuance	KBN35M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	WNGA 080408
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	KBN35M
Type de produit	Plaquette pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		