


WNGA 080404, KBN05M, Type: ME

Données de commande

N° commande	255685 ME
GTIN	4960664599349
Classe d'article	25H

Description
Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Nuance: KBN05M

Type d'arête de coupe: ME

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f: 0,1 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'arête de coupe	ME
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 200 m/min

Nuance	KBN05M
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	CBN
Code ISO plaquette	WNGA 080404
Nombre de changements/dents	3
Attribut des noms de produit	KBN05M
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		