

HOLEX**Rouleau nylon, 100 mm × 10 m, Structure du nylon: 220/5****Données de commande**

N° commande	GG5110 220/5
GTIN	4067263133278
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (**556110; 556115**).

comme 556110.

Avantage(s):

- **S'adapte à la forme de la pièce.**
- **La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.**
- **Finition uniforme reproductible.**
- **Utilisation à sec et dans des conditions humides.**
- **Sans éléments susceptibles de se corroder.**

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.

Contenu:

5 roulettes / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur rouleau	100 mm
Longueur rouleau	10 m
Attribut des noms de produit	100 mm × 10 m
Type de produit	Rouleau nylon

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Rouleau nylon Structure du nylon 220

556110 220