

**Brosse boisseau Fil d'acier 0,35 mm, Ø brosse D1: 100mm****Données de commande**

N° commande	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.

Avec **filetage intérieur M14**.

Correspond au code art. 573005. Avec **filetage intérieur M14**.

Utilisation:

Convient parfaitement pour le travail des surfaces, l'ébarbage, le dérouillage, le polissage, l'élimination de peinture, d'apprêts, de vernis, de calamine, etc.

Description technique

Filetage M	M14
Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	100 mm
Épaisseur des soies	0,35 mm
Longueur de garnissage H ₁	30 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse boisseau

Accessoires

Brosse boisseau Fil d'acier 0,35 mm Ø brosse D1 100 mm

573005 100