

Garant GRIDLINE

**Elément coulissant pour articles suspendus 200 kg, 56×24G, Type: 90****Données de commande**

N° commande	998265 90
GTIN	4067263136064
Classe d'article	91R

**Description****Exécution:**

Elément coulissant à **extension totale et glissières différentielles**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 100 mm. Avec 5 tubes transversaux. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

**Adapté(s) pour:**

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

**Livraison:**

Elément coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

**Description technique**

Poids	50 kg
Hauteur montage	90 mm
Surface utile de tiroir en G	56×24
Profondeur utile en G	24
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Largeur utile en G	56

Domaine d'utilisation	Aménagement de conteneurs
Charge admissible totale	200 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	56×24G
Largeur utile	1400 mm
Profondeur utile	600 mm
Type de produit	Plateau coulissant