

Garant GRIDLINE

Elément coulissant pour articles suspendus 200 kg, 36×24G, Type: 90**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 998264 90 |
| GTIN | 4067263136057 |
| Classe d'article | 91R |

Description**Exécution:**

Elément coulissant à **extension totale et glissières différentielles**. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 100 mm. Avec 5 tubes transversaux. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs.

Livraison:

Elément coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Domaine d'utilisation | Aménagement de conteneurs |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 |
| Poids | 40 kg |
| Hauteur montage | 90 mm |
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Profondeur utile en G | 24 |

| | |
|--|--|
| Largeur utile en G | 36 |
| Charge admissible totale | 200 kg |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36×24G |
| Largeur utile | 900 mm |
| Profondeur utile | 600 mm |
| Type de produit | Plateau coulissant |