

**Pack promotionnel Brosse conique torsadée, fil d'acier 0,50 mm****Données de commande**

N° commande	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Correspond au code art. 571303.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

Description technique

Filetage M	M14
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses coniques

Accessoires

Brosse conique torsadéeFil d'acier 0,50 mm Ø brosse
D1×filetage M 125XM14 mm

571303 125XM14