

Garant**Disques à lamelles long life ZA conique, Ø 115 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

- **Zirconium (ZA) premium pour une capacité d'abrasion maximale.**
- **Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.**
- **Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.**
- **Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.**
- **Résultats optimaux sur des meuleuses d'angle à faible vitesse et puissantes.**

long life - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale.**

Correspond à 565264.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

Description technique

Forme	Oblique
Grain	80
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	115 mm

Contenu	100
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disques à lamelles long life ZA conique Grain 80

565264 80