

Garant**Freins filets 2GP43, Sommaire: 50ml****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG8061 50 |
| GTIN | 4067263137207 |
| Classe d'article | 00N |

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP43**: résistance moyenne. Assure une fermeture étanche pour de nombreux types de vissages. Résistance élevée aux vibrations. Durcissement rapide pour un grand nombre de métaux ferreux. Compatibilité améliorée avec l'huile.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

| | |
|--|--------------------------------------|
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois |
| Série | GreenPlus |
| Couleur | bleu |
| Démontage | avec outil normal |
| pour matériau | Métallurgie |
| Point d'éclair | 100 °C |
| Densité | 1,08 g/cm ³ |
| Couple initial de décollement min. | 15 - 25 Nm |
| Température de stockage | 5 - 23 °C |
| Forme | liquide |
| Maniabilité après | 5 - 15 min |
| Base chimique | Méthacrylates |
| Classe de résistance | Moyen |
| Utilisable après | 3 - 6 h |
| pour applications | Surfaces huileuses |
| pour applications | Utilisation universelle |
| pour applications | Produits d'étanchéité pour filetages |
| Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 |
| Plage de températures | -55 - 180 °C |
| Propriété | étanche |
| Propriété | résistant aux vibrations |
| Propriété | fluorescent sous la lumière UV |
| Contenance | 50 ml |
| Durabilité | GARANT GreenPlus |
| Viscosité dynamique | 1500 - 4000 mPas |
| Type de produit | Freins filets |

Accessoires

Freins-filets2GP43 Contenance 50 ml

088061 50