

Garant**Freins filets 2GP70, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8062 50
GTIN	4067263136439
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Type **2GP70**: très résistant. Pour la fixation des goujons filetés et des roulements à billes qui ne peuvent normalement plus être desserrés. Pour les vissages fortement sollicités.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Utilisable après	3 - 6 h
------------------	---------

Série	GreenPlus
Point d'éclair	100 °C
Plage de températures	-55 - 180 °C
Couple initial de décollement min.	35 - 45 Nm
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	étanche
Couleur	Vert
pour applications	Freins filets
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Utilisation universelle
Densité	1,09 g/cm ³
Démontage	lourde
Maniabilité après	5 - 15 min
Contenance	50 ml
Forme	liquide
pour matériau	Métallurgie
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Viscosité dynamique	300 - 900 mPas
Classe de résistance	Très fort
Température de stockage	5 - 23 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Base chimique	Méthacrylates
Type de produit	Freins filets

Accessoires

Freins-filets2GP70 Contenance 50 ml

088062 50

