

Garant

Pack promotionnel Frein filet 2GP90



Données de commande

N° commande	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les freins filets anaérobies à un composant conviennent à tous les systèmes et toutes les formes de filetage. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement. Type **2GP90**: résistance moyenne. Etanchéité fiable des corps en fonte et des cordons de soudure. Permet également de bloquer et fixer ultérieurement les petites vis et pièces cylindriques.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Utilisation:

Serrage faible – Desserrage possible avec un outil normal. **Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal. **Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial pour par chauffage (>150 °C).

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Fiche technique

Plage de températures	-55 - 180 °C
Viscosité dynamique	10 - 20 mPas
Densité	1,08 g/cm ³
Couleur	Vert
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
pour matériau	Métallurgie
Durabilité	GARANT GreenPlus
Couple initial de décollement min.	10 - 15 Nm
Point d'éclair	100 °C
Maniabilité après	40 - 60 min
Température de stockage	5 - 23 °C
Série	GreenPlus
Forme	liquide
Propriété	étanche
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
pour applications	Utilisation universelle
pour applications	Vissages prémontés
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Freins filets
Base chimique	Méthacrylates
Contenance	50 ml
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M6
Classe de résistance	Moyen
Utilisable après	5 - 8 h
Type de produit	Freins filets

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG8063-50>