

**Garant****Produits d'étanchéité pour filetages 5GP11, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP11**. Protège de l'eau, de l'air comprimé, du gaz, de l'essence, du LPG et des produits chimiques. Thixotrope. La charge en PTFE facilite le démontage. Spécialement conçu pour l'étanchéification des raccords de tuyaux coniques/cylindriques. Lorsque le produit sèche, il se transforme en un revêtement élastique.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 3 pièces

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Viscosité dynamique	15000 - 25000 mPas
Démontage	avec outil normal

Base chimique	Ester de méthacrylate
Couple initial de décollement min.	5 - 15 Nm
Classe de résistance	Faible
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Plage de températures	-55 - 180 °C
Forme	liquide
pour matériau	Métallurgie
Utilisable après	1 - 3 h
Durabilité	GARANT GreenPlus
Point d'éclair	100 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Contenance	50 ml
Série	GreenPlus
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
pour applications	Raccords vissés
pour applications	Filetage gaz
pour applications	Joints pour tubes
Maniabilité après	15 - 20 min
Couleur	blanc
Densité	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Température de stockage	5 - 23 °C
Type de produit	Produits d'étanchéité

## Accessoires

Produits d'étanchéité pour filetages5GP11 Contenance 50 ml

088065 50