

Garant**Pack promotionnel Produit d'étanchéité pour filetages 5GP77****Données de commande**

N° commande	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP77**. Assure l'étanchéité des filetages gaz coniques/cylindriques jusqu'au type R3 (formats en pouces), par ex. les systèmes de conduites de gaz. Résistant à la chaleur.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Couleur	jaune
Démontage	avec outil normal
Densité	1,09 g/cm ³
Plage de températures	-55 - 180 °C

Durabilité	GARANT GreenPlus
Ecart maximal	0,35 mm
Série	GreenPlus
Viscosité dynamique	20000 - 40000 mPas
Utilisable après	3 - 6 h
pour matériau	Métallurgie
pour applications	Jointes pour tubes
pour applications	Filetage gaz
Couple initial de décollement min.	20 - 30 Nm
Base chimique	Ester de méthacrylate
Contenance	50 ml
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Classe de résistance	Très fort
Maniabilité après	5 - 15 min
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Température de stockage	5 - 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Forme	liquide
Point d'éclair	100 °C
Propriété	exempt de marquage
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Produit d'étanchéité pour filetages GARANT
GreenPlus5GP77 Contenance 50 ml

088066 50