

**Garant****Produits d'étanchéité pour filetages 5GP42, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Le produit d'étanchéité pour filetages empêche toute fuite de substances gazeuses et liquides. Les applications types du produit d'étanchéité pour filetages sont notamment l'étanchéité de filetages métalliques coniques et de raccords.

Type **5GP42**. Produit d'étanchéité pour les pièces filetées des installations hydrauliques ou pneumatiques (pièces de raccordement notamment). Protection efficace contre l'huile, l'eau, les hydrocarbures et les produits chimiques.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 3 pièces

**Remarque(s):**

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

**Description technique**

Durabilité	GARANT GreenPlus
Ecart maximal	0,15 mm
Couple initial de décollement min.	15 - 25 Nm

Maniabilité après	10 - 20 min
Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Classe de résistance	Moyen
Plage de températures	-55 - 180 °C
Viscosité dynamique	400 - 800 mPas
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M26
pour matériau	Métallurgie
Forme	liquide
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Densité	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Série	GreenPlus
Démontage	avec outil normal
Couleur	brun
Contenance	50 ml
Base chimique	Ester de méthacrylate
Point d'éclair	100 °C
Utilisable après	3 - 6 h
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Température de stockage	5 - 23 °C
Type de produit	Produits d'étanchéité

## Accessoires

Produits d'étanchéité pour filetages5GP42 Contenance 50 ml

088064 50