

Garant**Jointoyage 6GP60, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP60**. Conçu pour la réparation des zones usées et le rétablissement des ajustements corrects. Adapté aux écarts importants. Une fois sec, le produit peut être usiné par perçage, fraisage ou ponçage.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Durabilité	GARANT GreenPlus
Température de stockage	5 - 23 °C

pour matériau	Métallurgie
pour applications	Réparation
pour applications	Jointoyage
Ecart maximal	0,3 mm
Forme	pâteux
Plage de températures	-55 - 180 °C
Point d'éclair	100 °C
Couple initial de décollement min.	18 Nm
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistance mécanique
Viscosité dynamique	200000 - 600000 mPas
Base chimique	Méthacrylates
Classe de résistance	Très fort
Contenance	50 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Maniabilité après	5 - 15 min
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Utilisable après	3 - 6 h
Couleur	argent
Série	GreenPlus
Densité	1,13 g/cm ³
Type de produit	Produit de jointoyage

Accessoires

Jointoyage6GP60 Contenance 50 ml

088071 50