

Garant**Produits d'étanchéité plane 5GP73, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Produit d'étanchéité qui durcit en l'absence d'air entre des surfaces métalliques extrêmement serrées.

Type **5GP73**. Produit d'étanchéité plane de résistance moyenne et résistant à l'huile pour l'étanchéification des pièces filetées métalliques. Etanchéité des couvercles, des brides et des surfaces. Film d'étanchéité à durcissement rapide et relativement flexible.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Couleur	Vert
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Plage de températures	-55 - 180 °C
Classe de résistance	Moyen

Viscosité dynamique	35000 - 60000 mPas
Forme	liquide
Point d'éclair	100 °C
Contenance	50 ml
pour applications	Surfaces étanches
pour applications	Raccord à bride
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
pour matériau	Métallurgie
Propriété	Résistants à l'huile
Propriété	résistant à l'eau
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Densité	1,11 g/cm ³
Température de stockage	5 - 23 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Couple initial de décollement min.	10 - 20 Nm
Série	GreenPlus
Maniabilité après	5 - 15 min
Ecart maximal	0,2 mm
Utilisable après	3 - 6 h
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Produits d'étanchéité plane5GP73 Contenance 50 ml

088068 50