

Aimant plat avec filetage intérieur, SmCo₅, Ø: 20mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------|
| N° commande | GG5922 20 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 00N |

Description

Exécution:

- Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo₅).
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression, collage ou scellage.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

| | |
|----------------------------------|--------|
| Ø | 20 mm |
| Résistance max. à la température | 200 °C |
| Manchon taraudé | oui |
| Filetage | M4 |
| Poids | 16,5 g |
| Hauteur avec taraudage | 13 mm |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Hauteur | 6 mm |
| Matériau surface | galvanisé |
| Force d'attraction | 90 N |
| Matériau noyau magnétique | SmCo ₅ |
| Type de produit | Aimant plat |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M4 | 085921 M4 |
| Aimant plat avec filetage intérieur Ø 20 mm | 085922 20 |