



Plot magnétique plat avec protection, AlNiCo, Ø: 29mm



Données de commande

N° commande	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Classe d'article	00N

Description

Exécution:

- Aimant plat incorporé dans une enveloppe protectrice en acier.
- Fixation de l'aimant par le bas via le trou avec logement.
- Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 450 °C (réf. 19 jusqu'à 100 °C).

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Utilisation:

Fabrication de dispositifs.

Description technique

Force d'attraction	50 N
Ø trou de fixation	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Hauteur	8,7 mm
Matériau surface	Acier
Matériau noyau magnétique	AlNiCo

Type de produit

Plot magnétique

Accessoires

Plot magnétique plat avec protection Ø 29 mm

085944 29