

**Colle instantanée, 20 g, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Utilisation universelle pour l'assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l'effet de l'humidité ambiante. Utilisation universelle, convient pour la plupart **des plastiques, le métal et le bois.**

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Base chimique	Cyanoacrylate d'éthyle
pour matériau	Métallurgie
pour matériau	Bois
pour matériau	Plastique
Température de stockage	20 °C

Contenance	20 ml
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	9 mois
Densité	1,06 g/cm ³
Utilisable après	10 - 30 min
Maniabilité après	5 - 40 s
Résistance à la traction	10 - 20 N/mm ²
Plage de températures	-55 - 95 °C
Couleur	transparent
Forme	liquide
Viscosité dynamique	95 - 200 mPas
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Résistance à la traction et au cisaillement	10 - 20 N/mm ²
Attribut des noms de produit	20 g
Type de produit	Colles instantanées

Accessoires

Colle instantanée Type UNI	083361 UNI
----------------------------	------------