

**TMSERROR, Comparaison grain: 40mm****Données de commande**

N° commande	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Rouleau abrasif Ø 100x100 mm avec disposition des lamelles en éventail. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.  
comme 568480.

**Nylon de forme sinusoïdale** sans arêtes coupées.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Fonctionnement:**

**A clés différentes** signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

**Utilisation:**

Nylon ondulé – Pour un matage et un polissage propres (**comme 568480**).

**Contenu:**

**8 rouleaux / paquet.**

**Livraison:**

Cadenas avec 3 clés.

**Remarque(s):**

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.**

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100x50 mm, utiliser le jeu de bagues d'écartement 568439.

## Description technique

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles en nylon

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Cadenas à cylindre à clés différentes Ø boîtier 40 mm

085880 40