



Cadenas à cylindre de précision à clés différentes, Ø corps max: 40mm



Données de commande

N° commande	GG5850 40
GTIN	
Classe d'article	00N

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

La série 217 Karat n'est pas disponible en modèles spéciaux.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.

Description technique

Matériau boîtier	Laiton
Mécanisme de fermeture	Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Fermeture	à clés différentes
adaptabilité	non
Pour barillet extractibles	non

Nombre de clés	20
Matériau branches	Acier, chromé
Anse trempée	oui
Série	217 Karat
Ø anse	6 mm
Ø corps max	40 mm
Anse à double verrouillage	oui
Avec cache-entrée	non
Nombre de serrures	10
Type de produit	Cadenas

Accessoires

Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier
40 mm

085850 40