

**Garant****GARANT GreenPlus Finisher, Contenance (ml ou l): 500****Données de commande**

N° commande	GG8004 500
GTIN	4067263137825
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

**Dégraissant et produit de finition** pour l'élimination quotidienne et rapide d'huiles d'usage et anticorrosion, de cires légères, d'émulsions, de résidus d'adhésifs et d'autres salissures.

Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l'enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels. Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.

Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l'évaporation est plus rapide.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Description technique**

Exécution	Flacon vaporisateur
-----------	---------------------

pH	11,4
Densité	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Série	GreenPlus
Point d'ébullition	80 °C
Contenu	0,5 l
Point d'éclair	38 °C
Forme	liquide
Couleur	transparent
Durabilité	GARANT GreenPlus
Température de stockage	2 - 35 °C
Type de produit	Nettoyants universels

---

## Accessoires

GARANT GreenPlusFinisher Contenance (ml ou l) 500	088004 500
---------------------------------------------------	------------