

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Contenance (ml ou l): 500****Données de commande**

N° commande	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Efficacité de dégraissage maximale grâce à la technologie hybride. Les extraits végétaux dissolvent saletés incrustées, graisses spéciales, huiles, suie, traces de caoutchouc, bitumes, cires et pâtes, qui sont ensuite rapidement éliminés grâce à la technologie à base de tensioactifs.

Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.

Power Force est un nettoyant aqueux, peu moussant, à base de matières premières renouvelables. Les ingrédients actifs naturels permettent de dissoudre de manière puissante les saletés sans attaquer les surfaces. Une odeur agréable, l'absence de solvant et de COV en font le compagnon idéal pour un travail puissant et sûr. Power Force constitue une alternative efficace aux solvants. Outre l'application manuelle, il peut être utilisé dans des laveuses de pièces. Dans cette application, le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois et soutient le concept de cycle. Cela permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi d'éviter les déchets. Grâce à la certification NSF, le nettoyant peut être utilisé non seulement pour la maintenance, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Description technique

Contenu	0,5 l
Densité	1,007 g/cm ³
Forme	liquide
Point d'ébullition	100 °C
Température de stockage	2 - 35 °C
Exécution	Flacon vaporisateur
Couleur	transparent
Durabilité	GARANT GreenPlus
Plage de températures	2 - 40 °C
pH	10,5 - 11
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyants universels

Accessoires

GARANT GreenPlusPower Force Contenance (ml ou l) 500	088006 500
--	------------