



## Lampe de poche à LED, noire avec piles, Type: 94



### Données de commande

N° commande	GG1533 94
GTIN	4067263137986
Classe d'article	00N

### Description

#### Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. **Nouvelle technologie à LED** offrant une **puissance lumineuse exceptionnelle**.

- **Dispositif de stabilisation.**
- **Bouton revêtu de caoutchouc.**

Avec tête de lampe **focalisable**.

- **Petite et maniable, mais puissante.**
- **Avec anneau porte-clés pratique.**

#### Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Flux lumineux	35 lm
---------------	-------

Type de pile	Micro, AAA
Zone ATEX	aucune
Nombre de piles incluses	5
Fonction lampe de poche	Focalisation
Durée d'éclairage	7 h
Longueur totale	94 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP	IP 54
Type de produit	Lampes de poche

## Accessoires

Lampe de poche à LED, noire avec piles Type 94	081533 94
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3