

HOLEX**Raccord rapide avec filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord:
1/4pouce****Données de commande**

N° commande	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Description technique

Pression de service max.	35 bar
Débit	1000 l/min
Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Type de produit	Raccord

Accessoires

Raccord rapide avec filetage extérieur Filetage extérieur du
raccord 1/4 pouce

080170 1/4