

**Raccord rapide avec raccord, Ø int. raccord de tuyau: 6mm****Données de commande**

N° commande	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Raccords rapides NW 7,2. Débit de 1000 l/min (air). Matériau laiton (non revêtu). Pression de service: PN 35 bars / Température: -20 °C à +100 °C.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Description technique**

Ø int. raccord de tuyau	6 mm
Débit	1000 l/min
Pression de service max.	35 bar
Type de produit	Raccord

**Accessoires**

Raccord rapide avec raccord Ø int. raccord de tuyau 6 mm

080172 6