


Garant**Raccords de sécurité Filetage intérieur, Filetage intérieur du raccord:
1/4pouce****Données de commande**

N° commande	GG0271 1/4
GTIN	4067263138174
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée. Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Remarque(s):

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Pression de service max.	16 bar
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce

Débit	2250 l/min
Type de produit	Raccord

Accessoires

Raccord de sécurité avec filetage intérieur Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080271 1/4
Raccords avec filetage intérieur Jeu de 5 pièces Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080291 1/4