

**Garant****Raccords de sécurité Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord:  
1/4pouce****Données de commande**

N° commande	GG0270 1/4
GTIN	4067263138143
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Le raccord de sécurité GARANT est un raccord hautes performances en acier galvanisé, offrant une capacité de débit extrêmement élevée. Utilisation à une main nouvelle et améliorée.  
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars. Conforme aux normes ISO 4414 et EN 983.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 5 pièces

**Remarque(s):**

Raccords adaptés, voir 080290 – 080293.

**La série GARANT est conforme à l'Eurostandard 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

**Description technique**

Débit	2250 l/min
Pression de service max.	16 bar

Filetage extérieur du raccord	1/4 pouce
Type de produit	Raccord

---

## Accessoires

Raccord de sécurité avec filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080270 1/4
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080290 1/4